

Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M5X60



Artikelnummer 07027.050.060

Merk -

UBB 500650818171

UNSPSC 31162400

EAN 8717077296275

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	60
s	4

Technische tekening

