

Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X180



Artikelnummer 07027.100.180

Merk -

UBB 500650827990

UNSPSC 31162400

EAN 8717077297258

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	180 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	180
s	8

Technische tekening

