



Hexagon socket head cap screw with low head and pilot recess DIN 6912 Steel Plain 010.9 M8X20

Artikelnummer 07051.080.020

Merk -

UBB 500650880510

UNSPSC 31161605

EAN 8717077302525

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M8

Lengte 20 mm

Klasse 010.9

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Cilinderkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met

Standaarden

DIN 6912

een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Voldraad als $L \leq$	30
k	5
L (mm)	20
P	1.25
s	6

Technische tekening

