

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M3X5



Artikelnummer	07060.030.005
Merk	-
UBB	952351143864
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055613
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	5 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	5
P	0.5
s	2.5

Technische tekening

