

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M18X90



Artikelnummer	07060.180.090
Merk	-
UBB	950351415977
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058560
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M18
Lengte (L) (mm)	90
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	48
d _k (max.)	27
Voldraad als L ≤	65
k (max.)	18
P	2.50
s	14

Technische tekening

