

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M20X270



Artikelnummer	07060.200.270
Merk	-
UBB	954351346489
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058997
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	270 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	270
P	2.5
s	17

Technische tekening

