

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M24X100



Artikelnummer	07060.240.100
Merk	-
UBB	950351420589
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059406
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L) (mm)	100
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	60
d _k (max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
P	3
s	19

Technische tekening

