

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M27X120



Artikelnummer	07060.270.120
Merk	-
UBB	952351352093
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059673
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M27
Lengte (L) (mm)	120
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	66
d _k (max.)	40
Voldraad als L ≤	90
k (max.)	27
P	3
s	19

Technische tekening

