

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M33X140



Artikelnummer 07060.330.140

Merk -

UBB 952351355302

UNSPSC 31161605

EAN 8715492060143

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	78
d-D	M33
dk(max.)	50
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	33
L (mm)	140
P	3.5
s	24

Technische tekening

