



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M6X40

Artikelnummer	07105.060.040
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	953351829379
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492064059
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M6
----------	----

Lengte	40 mm
--------	-------

Klasse	010.9
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met
------	---

Standaarden

DIN	7984
-----	------

een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	10
Voldraad als $L \leq$	25
k	4
L (mm)	40
P	1
s	4

Technische tekening

