



## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Rechts Blank 010.9 M20X60

Artikel nummer	07400.200.060
Merk	-
UBB	950351483785
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084361
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L)	60
Remarks	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door

### Standaarden

NEN	2359
ISO	10642
BS	4168-8
DIN	7991

alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

**Info** Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Technische specificatie

s	12
Voldraad L ≤	90
α	90°
k (max.)	10.16
b	52
P	2.50
d <sub>k</sub> (max.)	40.32

### Technische tekening

