



Verzonken schroef met binnenzeskant DIN ≈7991 Staal Blank 010.9 M24X200

Artikel nummer	07400.240.200
Merk	-
UBB	952351055829
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084675
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L)	200
Remarks	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de

Standaarden

DIN	7991
ISO	10642
NEN	2359
BS	4168-8

sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse 010.9

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Blank

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technische specificatie

α 60°

k (max.) 14

d_k (max.) 39

Voldraad als $L \leq 90$

b (min.) 54

P 3

s 14

Technische tekening

