

Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Rechts Electrolytisch verzinkt 08.8 M4X10



Artikel nummer	07450.040.010
Merk	-
UBB	954351375421
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150783
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L)	10
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Electrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

k (max.)	2.3
Sleutel	T20
α	90°
P	0.70
b (min.)	14
d_k	8

Technische tekening

