



Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M4X20

Artikel nummer	07450.040.020
Merk	-
UBB	954351375751
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150813
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	20

Remarks

De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.

Standaarden

DIN	≈7991
-----	-------

De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Technische specificatie

b (min.)	14
d_k	8
k (max.)	2.3
P	0.70
Sleutel	T20
α	90°

Technische tekening

