



## Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M5X40

Artikelnummer 07450.050.040

Merk -

UBB 500504777318

UNSPSC 31161518

EAN 8715494195959

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter M5

Lengte 40 mm

Klasse 08.8

Aandraaivoorziening T-ster

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een

### Standaarden

DIN ≈7991

ISO ≈10642

'0'. Dus 8.8 → 08.8  
 en 10.9 → 010.9  
 en 12.9 → 012.9. Bij  
 de roestvaststalen  
 schroeven wordt  
 dit aangeduid door  
 alleen de staalsoort  
 te vermelden en de  
 sterkteklasse (bijv.  
 70) weg te laten  
 in de merktekens.  
 Dus A2-70 → A2. De  
 oude en nieuwe  
 aanduidingen  
 kunnen nog enige  
 tijd naast elkaar  
 blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| b (min.) | 16  |
| d-D      | M5  |
| dk       | 10  |
| k (max.) | 2.8 |
| L (mm)   | 40  |
| P        | 0.8 |
| Sleutel  | 25  |
| $\alpha$ | 90  |

## Technische tekening

