



## Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 08.8 M6X16

Artikel nummer	07450.060.016
----------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	954351376668
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715492150905
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L)	16
Remarks	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.

### Standaarden

ISO	≈10642
NF	≈E25-107
DIN	≈7991

De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Technische specificatie

$d_k$	12
Sleutel	T30
$\alpha$	$90^\circ$
b (min.)	18
k (max.)	3.3
P	1

### Technische tekening

