



Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M10X30

Artikelnummer	07840.100.030
Merk	-
UBB	950351518937
UNSPSC	31161518
EAN	8715492163424
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Kratereind
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-183
BS	4168-5
NEN	2343
ASME	B18.3.6M
ISO	4029
DIN	916

Technische specificatie

d-D	M10
dv	6
L (mm)	30
P	1.5
s	5

Technische tekening



