



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X140

Artikelnummer 08250.120.140

Merk -

UBB 950351609777

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555977

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	140 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	140
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

