



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X180

Artikelnummer	08250.160.180
Merk	-
UBB	950351612235
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556486
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	180 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697

Technische specificatie

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

dk(max.) 38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	180
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

