



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X25MM

Artikelnummer	08280.050.025
Merk	-
UBB	951351605054
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556820
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	5
k	3.5
L (mm)	25
s	8

Technische tekening

