



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X65MM

Artikelnummer	08280.060.065
Merk	-
UBB	950351108325
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556981
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	65 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	6
k	4
L (mm)	65
s	10

Technische tekening

