



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X100MM

Artikelnummer	08280.060.100
Merk	-
UBB	950351108739
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557025
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	100 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	6
k	4
L (mm)	100
s	10

Technische tekening

