



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X40MM

Artikelnummer	08280.070.040
Merk	-
UBB	950351109158
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557094
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	7
k	5
L (mm)	40
s	12

Technische tekening

