

## Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X270MM



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 08280.070.270                 |
| Merk           | -                             |
| UBB            | 500621755056                  |
| UNSPSC         | 31161508                      |
| EAN            | 8715494507776                 |
| PKG. van 50    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Diameter (mm)        | 7                                  |
| Lengte (L)           | 270                                |
| Remarks              | Houtschroefdraad<br>vlgs DIN 7998. |
| Aandraaivoorziening  | Buitenzeskant                      |
| Kopsoort             | Zeskantkop                         |
| Materiaalsoort       | Staal                              |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch<br>verzinkt         |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 571     |
| NF  | E25-607 |
| NEN | 2260    |

### Technische specificatie

|   |    |
|---|----|
| s | 12 |
| k | 5  |

### Technische tekening

