

## Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 8X50MM



Artikel nummer	08280.080.050
Merk	-
UBB	950351110792
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557346
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (mm)	8
Lengte (L)	50
Remarks	Houtschroefdraad vlg. DIN 7998.
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

### Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

### Technische specificatie

s	13
k	5.5

### Technische tekening

