



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 8X55MM

Artikelnummer	08280.080.055
Merk	-
UBB	950351110875
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557353
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	55 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	55
s	13

Technische tekening

