



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 8X300MM

Artikelnummer	08280.080.300
Merk	-
UBB	500621755627
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507837
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	300 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	300
s	13

Technische tekening

