

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X260MM



Artikel nummer 08280.100.260

Merk -

UBB 952351884632

UNSPSC 31161508

EAN 8715492557728

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Diameter (mm) | 10 |
| Lengte (L) | 260 |
| Remarks | Houtschroefdraad vlg. DIN 7998. |
| Aandraaivoorziening | Buitenzeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |

Standaarden

| | |
|-----|---------|
| DIN | 571 |
| NEN | 2260 |
| NF | E25-607 |

Technische specificatie

| | |
|---|----|
| k | 7 |
| s | 17 |

Technische tekening

