

## Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X40MM



Artikel nummer 08280.120.040

Merk -

UBB 500621756120

UNSPSC 31161508

EAN 8715494507882

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Diameter (mm)        | 12                              |
| Lengte (L)           | 40                              |
| Remarks              | Houtschroefdraad vlg. DIN 7998. |
| Aandraaivoorziening  | Buitenzeskant                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                      |
| Materiaalsoort       | Staal                           |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt         |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 2260    |
| NF  | E25-607 |
| DIN | 571     |

### Technische specificatie

|   |    |
|---|----|
| k | 8  |
| s | 19 |

### Technische tekening

