



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X60MM

Artikelnummer	08280.120.060
Merk	-
UBB	950351113846
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557766
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	60
s	19

Technische tekening

