



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X150MM

Artikelnummer	08280.120.150
Merk	-
UBB	950351114836
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557865
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	150 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	150
s	19

Technische tekening

