



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X200MM

Artikelnummer	08280.120.200
Merk	-
UBB	950351115171
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557902
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	200 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	200
s	19

Technische tekening

