



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 20X160MM

Artikelnummer	08280.200.160
Merk	-
UBB	950351116401
UNSPSC	31161508
EAN	8715492558152
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	20 mm
Lengte	160 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	20
k	13
L (mm)	160
s	30

Technische tekening

