

## Hexagon head screw for pressure vessels ISO 4017 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M20X65

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 08760.200.065                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 954351210909                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492564542                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M20                    |
| Lengte               | 65 mm                  |
| Klasse               | 5.6                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal (AD-W7)          |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |

zijn in VdTÜV-  
Merkblatt 1253/4  
zijn gemachtigd  
om een certificaat  
volgens EN 10204  
3.1 te vervangen  
door producent- en  
sterkteklassemarkering.  
Dit is ook  
geaccepteerd door  
Lloyd's Register  
Energy voor  
drukvlaten

## Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M20  |
| k      | 12.5 |
| L (mm) | 65   |
| P      | 2.5  |
| s      | 30   |

## Technische tekening

