

Zeskantmoer gedraaid linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |6| gedraaid linkse draad M24 (LH)

Artikelnummer	11001.240.001
Merk	-
UBB	500648176252
UNSPSC	31161727
EAN	8717077215054
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	gedraaid linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

