

Zeskantmoer gedraaid linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |6| gedraaid linkse draad M48 (LH)

Artikelnummer	11001.480.001
Merk	-
UBB	500648176740
UNSPSC	31161727
EAN	8717077215108
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M48
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	gedraaid linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M48
m	38
P	5
s	75

Technische tekening

