

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M27 (LH)

Artikelnummer	11040.270.001
Merk	-
UBB	950355072014
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568045
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Technische tekening

