



Vlakke schroef met binnenzeskant type KF Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X50

Artikelnummer	14441.060.050
Merk	-
UBB	953351777479
UNSPSC	31161714
EAN	8715492582416
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	KF

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M6
d2	15
h	2.5
L (mm)	50
P	1
s	4

Technische tekening

