

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X40



Artikelnummer	16181.060.040
Merk	-
UBB	500647855583
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275300
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
d2(H9)	6
d3(max.)	14
L (mm)	40
P	1
s (max.)	7

Technische tekening

