

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X65



Artikel nummer	16181.100.065
Merk	-
UBB	500647858975
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275645
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
d ₁	M10
Lengte (L) (mm)	65
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444 B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L ≤ 125mm	26
d ₂ (H9)	10
d ₃ (max.)	20
P	1.50
s (max.)	12

Technische tekening

