

## Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X130



Artikel nummer	16181.100.130
Merk	-
UBB	500647859700
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275720
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
d <sub>1</sub>	M10
Lengte (L) (mm)	130
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	444 B
-----	-------

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L ≤ 125mm	26
d <sub>2</sub> (H9)	10
d <sub>3</sub> (max.)	20
P	1.50
s (max.)	12

### Technische tekening

