



Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M10X12

Artikelnummer 16196.100.012

Merk -

UBB 950355756954

UNSPSC 31161727

EAN 4020772080037

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Type schroefdraad	Metrisch
Draadmaat (metrisch)	10
Met draadeind	Ja
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.

Standaarden

DIN	508
NF	E21-301
ISO	299

Technische specificatie

a	12
d-D	M10
e	18
h	14
k	7
P	1.5

Technische tekening

