

## Draadstang lengte 1 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M33



Artikelnummer	20150.330.001
Merk	-
UBB	950353602887
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604774
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M33
Lengte (L) (mm)	1000
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Aanvullende informatie	1 meter overmaats

### Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Info	Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).
------	--

Technische specificatie

P

3.50

Technische tekening

