



Draadstang lengte 1 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M48

Artikelnummer	20150.480.001
Merk	-
UBB	500621762060
UNSPSC	31161618
EAN	8715494508476
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M48
Lengte	1000 mm
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats). 1 meter overmaats

Standaarden

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technische specificatie

d-D	M48
L (mm)	1000
P	5

Technische tekening

