



Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M27

Artikelnummer 20160.270.001

Merk -

UBB 950353603125

UNSPSC 31161618

EAN 8715492604842

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	1000 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch

Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technische specificatie

d-D	M27
L (mm)	1000

Technische tekening

