



## Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10 (LH)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 20380.100.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950353028760                  |
| UNSPSC        | 31161618                      |
| EAN           | 8715492608055                 |
| PKG. van 2    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M10                     |
| Lengte               | 1000 mm                 |
| Klasse               | 4.8                     |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Links (LH)              |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |
| Info                 | 1 meter links           |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-136 |
| DIN | 976-1A  |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M10  |
| L (mm) | 1000 |
| P      | 1.5  |

### Technische tekening

