



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X45 (1.3/4)

Artikelnummer	22529.158.044
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500578417726
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715494353502
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	45 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	11

Standaarden

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
------	---

Technische specificatie

B	1.0625
L (mm)	45

Technische tekening

