



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M2,5X25

Artikelnummer	24510.025.025
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353793876
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492628206
-----	---------------

PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	4.5
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	25
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Technische tekening