

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X12



Artikelnummer	24540.025.012
Merk	-
UBB	950353130228
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632647
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M2,5
Lengte (L) (mm)	12
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

Thread length (min.)	18
d_k (max.)	4.7
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	1.5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische tekening

