



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X20

Artikelnummer	24540.040.020
Merk	-
UBB	950353134022
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633248
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

